

Garant**Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116340 13
GTIN	4045197030184
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Suprafață supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinței de depunere a materialului și evacuarea îmbunătățită a așchiilor.

Burghiu elicoidal ultraperformant de calitate superioară.

Partea așchietoare ≤ Ø 26,5 mm rectificată din material solid, > Ø 26,5 mm strunjit. Astfel, se obține precizie ridicată a concentricității și acuratețe a pasului, cu tăiș obținut prin ascuțire de precizie de până la Ø 40 mm.

Cu geometrie la vârf forma A.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	13 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,16 mm/rot
Lungimea canalului de așchii L_c	101 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală L	182 mm
Dimensiune con Morse CM	1

Standard	DIN 345
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	81,5 mm
Unghiul la vârf	118 grad
Coadă tip	Con Morse
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Unghiul elicei	20-30 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		