



## Suporturi pentru randalinare profilată pe stânga, Mărime coadă: 12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290019 12
GTIN	4030741660696
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știftit de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

- **Presiune minimă, piesa de prelucrat și mașina sunt supuse unei solicitări mai mici.**
- **Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină și a înălțimii vârfulor.**

### Descriere tehnică

Înălțime coadă	12 mm
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	15 mm
Pentru Ø gaură moletă d <sub>2</sub>	4 mm
Știft de rulare	299910 6
Pentru lățime moletă b	4 mm
Lățime coadă	12 mm
Gamă de fixare	0 - 15 mm
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA

Pentru profil randalinat

RGE45° BL/BR45°

Tip produs

Sculă de randalinat