



Suporturi pentru randalinare profilată pe dreapta, Mărime coadă: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	290018 16
GTIN	4030741660733
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Știftit de rulare din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

- **Presiune minimă, piesa de prelucrat și mașina sunt supuse unei solicitări mai mici.**
- **Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină și a înălțimii vârfulor.**

Descriere tehnică

Înălțime coadă	16 mm
Știft de rulare	299910 6
Pentru \varnothing moletă d_1	15 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	4 mm
Lățime coadă	16 mm
Gamă de fixare	0 - 15 mm
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA

Pentru profil randalinat

RBR 2×BL

Tip produs

Sculă de randalinat