



Cărucior cu cupă basculantă RAL 5007 cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 600l



Date comandă

Numărul de comandă	919920 600
GTIN	4017976147031
Clasa articolului	96D

Descriere

Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchii îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuiitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

Igeltex:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuiitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Dimensiune interioară (lățime) a intrării	194 mm
Lățime	855 mm
Dimensiune ladă înălțime	735 mm
Număr roți	4
Materialul roții	TPE
Lungime	1458 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	72 mm
Mecanism de basculare	Manual
Dimensiune ladă lungime	1321 mm
Înălțime muchii jgheab cu role	843 mm
Capacitate portantă	750 kg
Înălțime	1099 mm
Cablu	nu
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Sudat etanș la ulei	da
Distanță între buzunarele pentru stivuator B	327 mm
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Greutate	95 kg
Dimensiune ladă lățime	794 mm
Siguranță la basculare	da
Ø roții	200 mm
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea D	72 mm
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea B	727 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea A	194 mm
Volumul compartimentului	600 l
Cu buzunare pentru stivuator	da
Culoarea	Albastru brilliant RAL 5007
Standard	EN 1757-3

Tip produs

Recipient basculant