

## Vagonet pentru așchii cu panou din tablă perforată, Volumul compartimentului: 250l



### Date comandă

Numărul de comandă	919935 250
GTIN	2050001936776
Clasa articolului	94B

### Descriere

#### Execuție:

**Recipientul impermeabil la ulei și apă** este recomandat pentru **golirea la nivelul solului** și este dotat cu un panou din tablă perforată precum și cu un robinet de golire.

Recipientul dispune de buzunare pentru stivuator și de siguranțe împotriva alunecărilor și a răsturnărilor neprevăzute. Inclusiv 2 roți din cauciuc masiv și 1 rolă de ghidaj cu blocator.

#### Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

### Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj cu frână	1
Număr roți	3
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea D	55 mm
Capacitate portantă	300 kg
Sudat etanș la ulei	da
Cu buzunare pentru stivuator	da
Echipare cu panou perforat	Insertie din tablă perforată

Lățime	820 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	55 mm
Volumul compartimentului	250 l
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	170 mm
Materialul roții	Cauciuc masiv
Lungime	1115 mm
Golire la nivelul solului	da
Înălțime	990 mm
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire fără sită
Greutate	77 kg
Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B	465 mm
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea A	170 mm
Înălțime muchii jgheab cu role	680 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime utilă	540 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant