



## Cărucior cu cupă basculantă RAL 7035 cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 250l



### Date comandă

Numărul de comandă	919922 250
GTIN	4017976847016
Clasa articolului	96D

### Descriere

#### Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

#### Igeltext:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

### Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj cu frână	2
----------------------------------	---

Lățime	713 mm
Înălțime	780 mm
Număr roți	4
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D	72 mm
Cablu	nu
Volumul compartimentului	250 l
Dimensiune ladă înălțime	413 mm
Cu buzunare pentru stivuitor	da
Sudat etanș la ulei	da
Mecanism de basculare	Manual
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Siguranță la basculare	da
Greutate	70 kg
Lungime	1359 mm
Distanță între buzunarele pentru stivuitor B	203 mm
Materialul roții	TPE
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A	194 mm
Ø roții	200 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B	603 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	72 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Capacitate portantă	750 kg
Înălțime muchii jgheab cu role	780 mm
Dimensiune ladă lățime	652 mm
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	194 mm
Dimensiune ladă lungime	1200 mm
Culoarea	Gri deschis RAL 7035
Standard	EN 1757-3
Tip produs	Recipient basculant

