

Vagonet pentru așchii cu panou din tablă perforată, Volumul compartimentului: 400l



Date comandă

Numărul de comandă	919935 400
GTIN	2050001936783
Clasa articolului	94B

Descriere

Execuție:

Recipientul impermeabil la ulei și apă este recomandat pentru **golirea la nivelul solului** și este dotat cu un panou din tablă perforată precum și cu un robinet de golire.

Recipientul dispune de buzunare pentru stivuitoare și de siguranțe împotriva alunecărilor și a răsturnărilor neprevăzute. Inclusiv 2 roți din cauciuc masiv și 1 rolă de ghidaj cu blocator.

Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

Descriere tehnică

Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B	465 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Sudat etanș la ulei	da
Echipează cu panou perforat	Insertie din tablă perforată
Materialul roții	Cauciuc masiv
Înălțime	1090 mm

Greutate	93 kg
Lățime	900 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	55 mm
Golire la nivelul solului	da
Înălțime muchii jgheab cu role	740 mm
Lungime	1320 mm
Capacitate portantă	300 kg
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea A	170 mm
Număr roți	3
Număr de role de ghidaj cu frână	1
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	170 mm
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire fără sită
Cu buzunare pentru stivuitoare	da
Volumul compartimentului	400 l
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea D	55 mm
Lățime utilă	620 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant