


**KOMET® Unisix® Plăcuță amovibilă, BK7935, Denumire tip W29: 24-010****Date comandă**

Numărul de comandă	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Clasa articolului	24T

Descriere**Adaptat pentru :**

Cod 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Notă:**Valorile de referință menționate se raportează la KUB Trigon®.**

Tip: INOX

Cod ISO Plăcuță amovibilă: WOEX 05T304

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,14 mm/rot**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304
Denumire	24-010
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,14 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Categorie	BK7935
Tip	INOX
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		