



## Cărucior cu cupă basculantă RAL 7035 cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 450l



### Date comandă

Numărul de comandă	919922 450
GTIN	4017976847023
Clasa articolului	96D

### Descriere

#### Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

#### Igeltex:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

### Descriere tehnică

Lungime	1374 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	72 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D	72 mm
Dimensiune ladă lățime	669 mm
Siguranță la basculare	da
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Cablu	nu
Greutate	83 kg
Distanță între buzunarele pentru stivuitor B	203 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B	603 mm
Mecanism de basculare	Manual
Dimensiune ladă înălțime	708 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A	194 mm
Număr roți	4
Cu buzunare pentru stivuitor	da
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	194 mm
Înălțime muchii jgheab cu role	733 mm
Materialul roții	TPE
Ø roții	200 mm
Lățime	730 mm
Înălțime	1072 mm
Volumul compartimentului	450 l
Sudat etanș la ulei	da
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Dimensiune ladă lungime	1214 mm
Capacitate portantă	750 kg
Culoarea	Gri deschis RAL 7035
Standard	EN 1757-3

Tip produs

Recipient basculant