



Debavurator ROTO-DRIVE cu cap de debavurare exterior Ø 4 – 18



Date comandă

Numărul de comandă	838655
GTIN	7290005395444
Clasa articolului	83G

Descriere

Execuție:

Mâner cu cap de debavurare rotativ și interschimbabil. Manevrare simplă prin sistemul cu manivelă.

Aplicație:

Pentru debavurare, teșire sau prelucrare ulterioară fără efort și curată a găurilor, diametrelor exterioare, filetelor și canelurilor.

Lungimea totală: 155 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	155 mm
Tip produs	Freze pentru debavurare

Accesorii

Cap de debavurare pentru găuri 90°, cu coadă HSS acoperită cu TiN Ø cap debavurator 10,4 mm	838611 10,4
Cap de debavurare pentru găuri HSS 90°, cu coadă Ø cap debavurator 20 mm	838610 20
Lamă de debavurare a canelurilor inelare HSS	838760
Lamă de curățat pentru filet interior HSS	838710

Cap de debavurare pentru găuri HSS 90°, cu coadă Ø cap debavurator 6,3 mm	838610 6,3
Cap de debavurare pentru găuri HSS 90°, cu coadă Ø cap debavurator 10,4 mm	838610 10,4
Cap de debavurare pentru găuri HSS 90°, cu coadă Ø cap debavurator 3,2 mm	838610 3,2
Cap de debavurare exterior HSS pentru Ø 4 – 18 mm	838660