



## Cărucior cu cupă basculantă RAL 7035 cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 600l



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 919922 600    |
| GTIN               | 4017976847030 |
| Clasa articolului  | 96D           |

### Descriere

#### Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchii îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

#### Igeltex:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

### Descriere tehnică

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Sudat etanș la ulei                          | da                        |
| Capacitate portantă                          | 750 kg                    |
| Volumul compartimentului                     | 600 l                     |
| Lungime                                      | 1458 mm                   |
| Dimensiune interioară (înălțime) a intrării  | 72 mm                     |
| Distanță între buzunarele pentru stivuator B | 327 mm                    |
| Siguranță la basculare                       | da                        |
| Număr de roți fixe fără frână                | 2                         |
| Buzunare pentru stivuator Dimensiunea A      | 194 mm                    |
| Dimensiune interioară (lățime) a intrării    | 194 mm                    |
| Număr de role de ghidaj cu frână             | 2                         |
| Buzunare pentru stivuator Dimensiunea B      | 727 mm                    |
| Materialul roții                             | TPE                       |
| Număr roți                                   | 4                         |
| Execuția robinetului de golire               | Robinet de golire cu sită |
| Lățime                                       | 855 mm                    |
| Dimensiune ladă înălțime                     | 735 mm                    |
| Cu buzunare pentru stivuator                 | da                        |
| Înălțime                                     | 1099 mm                   |
| Dimensiune ladă lungime                      | 1321 mm                   |
| Ø roții                                      | 200 mm                    |
| Dimensiune ladă lățime                       | 794 mm                    |
| Înălțime muchii jgheab cu role               | 843 mm                    |
| Buzunare pentru stivuator Dimensiunea D      | 72 mm                     |
| Mecanism de basculare                        | Manual                    |
| Cablu  | nu                        |
| Greutate                                     | 95 kg                     |
| Culoarea                                     | Gri deschis RAL 7035      |
| Standard                                     | EN 1757-3                 |

Tip produs

Recipient basculant