

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261352 16/07  |
| GTIN               | 4045197941527 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Decalaj central $L_3$                    | 11 mm               |
| Lungimea totală L                        | 150 mm              |
| Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$    | 19,5 mm             |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | VC.. 0702..         |
| Mărimea plăcuței                         | 7 mm                |
| Înălțime de strângere $L_2$              | 15 mm               |
| Cod ISO Suport                           | A16M SVVCR/L07      |
| Unghi de reglare $\kappa$                | 72,5 grad           |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 27           |
| Lungime cap $L_1$                        | 36 mm               |
| Lățime gât $L_4$                         | 12,9 mm             |
| Adâncime utilă T                         | 6 mm                |
| Ø cozii $D_5$                            | 16 mm               |
| Standard                                 | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare                         | pe dreapta          |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3xD                 |
| Răcire interioară                        | da                  |

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare  | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară    |

---

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6                                 | 674248 TX6 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm | 659957 200 |