

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm**


## Date comandă

Numărul de comandă	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Clasa articolului	21T

## Descriere tehnică

Lungimea totală L	100 mm
Ø minim al găurii prealabile $D_{min}$	12,5 mm
Lățime gât $L_4$	7,5 mm
Decalaj central $L_3$	7 mm
Cod ISO Suport	A10H SVLCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Lungime cap $L_1$	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Mărimea plăcuței	7 mm
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim de torsiune 200 cNm	659905 200
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX6	675155 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim 200 cNm	659956 200