

Garant**VC.T 070204, Categorie: HB7025-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Clasa articolului	211

Descriere

VC.T 070204 HB7025-1 Categorie: HB7025-1

Sfărâmător de aşchii: SF

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mmAvans f : 0,03 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 190 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 190 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de aşchii	SF
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7025-1
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire