

Garant**DNMG 150608, Categorie: HB730-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB730-1 Categorie: HB730-1
Sfârâmător de aşchii: XUM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
Avans f : 0,2 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 35 - 230 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de aşchii	XUM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	35 - 230 m/min
Categorie	HB730-1
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	Nano-PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire