

**Vagonet autobasculant cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 350l****Date comandă**

Numărul de comandă	919925 350
GTIN	4017976160306
Clasa articolului	96D

**Descriere****Execuție:**

Structură sudată robustă din tablă de oțel 3 mm. Cadru construit cu locașuri pentru stivuitoare. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) cu roți din poliamidă. Protecție împotriva rulării și împotriva răsturnării, lanț articulat ca protecție împotriva alunecării și răsturnării.

**Igeltex:**

**Robinet de golire** cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

**Răsturnarea se realizează automat după slăbirea închiderii.**

Cablu de tragere pentru acționarea răsturnării de pe furca stivuitoarelor.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Culoare:**

Albastru brillant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Cablu	da
Mecanism de basculare	Cablu
Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B	192 mm

Număr roți	4
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea B	592 mm
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Cu buzunare pentru stivuitoare	da
Volumul compartimentului	350 l
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime	1070 mm
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea A	190 mm
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea D	90 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	90 mm
Materialul roții	Poliamidă
Lungime	1294 mm
Înălțime muchii jgheab cu role	981 mm
Capacitate portantă	1000 kg
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	190 mm
Greutate	126 kg
Lățime	731 mm
Ø roții	200 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Siguranță la basculare	da
Culoarea	Albastru briliant RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Înălțime fără role	837 mm
Tip produs	Recipient basculant