

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB730-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080408 HB730-1 Categorie: HB730-1

Sfârâmător de aşchii: XUM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4,5 mmAvans f : 0,2 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 35 - 230 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	35 - 230 m/min
Sfârâmător de aşchii	XUM
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Categorie	HB730-1
Materialul sculei	Carbura

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	Nano-PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire