

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Lățime gât L_4	9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lungime cap L_1	28 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Cod ISO Suport	A12K SVLCR/L07

Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX6	675155 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim de torsiune 200 cNm	659905 200
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim 200 cNm	659956 200