

Garant**VC.T 070204, Categorie: HB7125-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Clasa articolului	211

Descriere

VC.T 070204 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfârâmtor de aşchii: VF

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mmAvans f : 0,03 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 180 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Sfârâmtor de aşchii	VF
Categorie	HB7125-1
Rază la colț	0,4 mm

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 180 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire