

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățime gât L_4	6,8 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13,5 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Lungime cap L_1	22 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Decalaj central L_3	8 mm
Cod ISO Suport	A10H SVVCR/L07
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200