

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	95 grad
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	19,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lungime cap L_1	36 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	A16M SVLCR/L07
Lățime gât L_4	14,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Decalaj central L_3	11 mm
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim de torsiune 200 cNm	659905 200
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX6	675155 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim 200 cNm	659956 200