

Garant**DC.T 11T308, Categorie: HB730-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T308 HB730-1 Categorie: HB730-1
Sfârâcător de aşchii: XUM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 3,3 mm
Avans f : 0,15 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 35 - 230 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 3,3 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	UNI
Categorie	HB730-1
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	35 - 230 m/min
Sfărâmător de așchii	XUM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	Nano-PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire