

**Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Tip: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	216625 30
GTIN	4045197941244
Clasa articolului	220

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Ø maxim de teșire D_{max}	42,3 mm
Lungime activă L_1	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP..09T308
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø cozii D_s h6	20 mm
Ø D	30 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0
Nm

211750 3,0