

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	36 mm
Cod ISO Suport	A16M SVVCR/L07
Unghi de reglare $\kappa$	72,5 grad
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	19,5 mm
Lungimea totală $L$	150 mm
Decalaj central $L_3$	11 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lățime gât $L_4$	12,9 mm
Adâncime utilă $T$	6 mm
Ø cozii $D_5$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200