

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	100 mm
Cod ISO Suport	A10H SVLCR/L07
Lățime gât L <sub>4</sub>	7,5 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	12,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Unghi de reglare κ	95 grad

Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim de torsiune 200 cNm	659905 200
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim 200 cNm	659956 200