

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13 mm
Cod ISO Suport	A10K SVJCR/L07
Decalaj central L_3	1,5 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Lungime cap L_1	18 mm
Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lățime gât L_4	6,3 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200