


Garant**CNMG 120408, Categorie: HB730-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	35 - 230 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	XUM
Aplicația principală	UNI
Categorie	HB730-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	Nano-PVD

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire