

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 8/05mm


Date comandă

Numărul de comandă	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	5 mm
Lungimea totală L	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Înălțime de strângere L ₂	7,5 mm
Lungime cap L ₁	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	10,2 mm
Decalaj central L ₃	5,5 mm
Cod ISO Suport	A08F SVVCR/L05
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Lățime gât L ₄	6 mm
Adâncime utilă T	3,5 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200