

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lățime gât L_4	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Decalaj central L_3	9 mm
Lungime cap L_1	28 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Cod ISO Suport	A12K SVLCR/L07
Unghi de reglare κ	95 grad

Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX6	675155 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim de torsiune 200 cNm	659905 200
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim 200 cNm	659956 200