

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungimea totală L	140 mm
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Cod ISO Suport	A12L SVJCR/L07
Lungime cap L ₁	18 mm
Decalaj central L ₃	2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lățime gât L ₄	7,8 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D _s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200