

**Garant****VCGT 050102, Categorie: HB7025-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Clasa articolului	211

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	SF
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,03 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 190 m/min
Categorie	HB7025-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 050102

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire