

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	11 mm
Lungimea totală $L$	150 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	19,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Cod ISO Suport	A16M SVLCR/L07
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungime cap $L_1$	36 mm
Lățime gât $L_4$	14,5 mm

Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim de torsiune 200 cNm	659905 200
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX6	675155 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim 200 cNm	659956 200