

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 8/05mm

Date comandă

Numărul de comandă	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	5 mm
Decalaj central L_3	3 mm
Cod ISO Suport	A08F SVJCR/L05
Lungime cap L_1	15 mm
Lungimea totală L	80 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200