

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	15 mm
Lungimea totală L	80 mm
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Cod ISO Suport	A08F SVLCR/L05
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Mărimea plăcuței	5 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,2 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Unghi de reglare κ	95 grad
Decalaj central L_3	5 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_5	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim de torsiune 200 cNm	659905 200
Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX5	675155 TX5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim 200 cNm	659956 200