

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	1,5 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	13 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Cod ISO Suport	A10K SVJCR/L07
Lungime cap $L_1$	18 mm
Unghi de reglare $\kappa$	142 grad
Lungimea totală $L$	125 mm
Lățime gât $L_4$	6,3 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200