

Garant**VCMT 070202, Categorie: HB7025-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Clasa articolului	211

Descriere

VCMT 070202 HB7025-1 Categorie: HB7025-1

Sfârâmător de așchii: SF

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mmAvans f : 0,03 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 190 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7025-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 190 m/min
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de aşchii	SF
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 070202
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire