

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	13,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lățime gât $L_4$	6,8 mm
Unghi de reglare $\kappa$	72,5 grad
Lungime cap $L_1$	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungimea totală $L$	100 mm
Cod ISO Suport	A10H SVVCR/L07
Decalaj central $L_3$	8 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Adâncime utilă $T$	6 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200