

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261339 12/07 |
| GTIN | 4045197941282 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 13 mm |
| Cod ISO Suport | A12L SVJCR/L07 |
| Decalaj central L_3 | 2 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 0702.. |
| Unghi de reglare κ | 142 grad |
| Înălțime de strângere L_2 | 11 mm |
| Mărimea plăcuței | 7 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 27 |
| Lungimea totală L | 140 mm |
| Lățime gât L_4 | 7,8 mm |
| Lungime cap L_1 | 18 mm |
| Ø cozii D_s | 12 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3xD |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200