

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	9 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Lungime cap $L_1$	28 mm
Unghi de reglare $\kappa$	72,5 grad
Cod ISO Suport	A12K SVVCR/L07
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	15,5 mm
Lățime gât $L_4$	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lungimea totală L	125 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200