

**Vagonet autobasculant cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 600l****Date comandă**

Numărul de comandă	919925 600
GTIN	4017976160603
Clasa articolului	96D

Descriere**Execuție:**

Structură sudată robustă din tablă de oțel 3 mm. Cadru construit cu locașuri pentru stivuitoare. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) cu roți din poliamidă. Protecție împotriva rulării și împotriva răsturnării, lanț articulat ca protecție împotriva alunecării și răsturnării.

Igeltext:

Robinet de golire cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Răsturnarea se realizează automat după slăbirea închiderii.

Cablu de tragere pentru acționarea răsturnării de pe furca stivuitoarelor.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brillant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea D	90 mm
Mecanism de basculare	Cablu
Siguranță la basculare	da

Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Capacitate portantă	1500 kg
Distanță între buzunarele pentru stivuitor B	582 mm
Înălțime muchii jgheab cu role	981 mm
Lățime	1141 mm
Înălțime	1070 mm
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	190 mm
Număr roți	4
Lungime	1294 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A	190 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Cu buzunare pentru stivuitor	da
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B	982 mm
Volumul compartimentului	600 l
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	90 mm
Cablu	da
Ø roții	200 mm
Materialul roții	Poliamidă
Greutate	155 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Culoarea	Albastru brilliant RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Înălțime fără role	837 mm
Tip produs	Recipient basculant