

**Cărucior cu masă hidraulică, Capacitate de încărcare: 250kg****Date comandă**

Numărul de comandă	919917 250
GTIN	4017976068329
Clasa articolului	96D

Descriere**Execuție:**

Structură din oțel profilat / tablă de oțel cu mâner rezistent de împingere din țeavă. Pompă hidraulică cu piston cromat. Utilizare cu ajutorul pedalei. Supapă de coborâre cu mâner ușor de mânuit. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din poliuretan.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
Lungime	1020 mm
Capacitate de portantă	250 kg
Interval cursă	330 - 910 mm
Lungimea platformei de încărcare	830 mm
Lățime	500 mm
Greutate	78 kg

Lățimea platformei de încărcare

500 mm

Tip produs

Cărucior cu masă ridicătoare