

Garant**Cărucior mobil pentru paleți, Platformă de încărcare lxA: 1200X800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

Construcție robustă din oțel-cornier cu 4 colțuri de prindere pentru fixarea paleților simpli și boxpaleților metalici. Anvelope din cauciuc elastic cu 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și rulmenți pe role.

Aplicație:

Pentru fixarea paleților simpli și boxpaleților metalici.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățime	1275 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțimea platformei de încărcare	245 mm
Greutate	36 kg
Ø roții	160 mm
Materialul roții	Cauciuc masiv elastic
Capacitate portantă	1200 kg
Înălțime	300 mm
Lățimea platformei de încărcare	1210 mm

Adâncimea platformei de încărcare	810 mm
Adâncime	875 mm
Mâner de împingere	nu
Tip produs	Cărucior mobil pentru paleți