

**Vagonet autobasculant cu robinet de golire, Volumul compartimentului: 900l****Date comandă**

Numărul de comandă	919925 900
GTIN	4017976160900
Clasa articolului	96D

Descriere**Execuție:**

Structură sudată robustă din tablă de oțel 3 mm. Cadru construit cu locașuri pentru stivuitoare. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) cu roți din poliamidă. Protecție împotriva rulării și împotriva răsturnării, lanț articulat ca protecție împotriva alunecării și răsturnării.

Igeltext:

Robinet de golire cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Răsturnarea se realizează automat după slăbirea închiderii.

Cablu de tragere pentru acționarea răsturnării de pe furca stivuitoarelor.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brillant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Volumul compartimentului	900 l
Capacitate portantă	2000 kg
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea B	982 mm

Înălțime	1078 mm
Materialul roții	Poliamidă
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	190 mm
Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B	582 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Greutate	184 kg
Siguranță la basculare	da
Mecanism de basculare	Cablu
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Înălțime muchii jgheab cu role	989 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea D	90 mm
Număr roți	4
Cu buzunare pentru stivuitoare	da
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea A	190 mm
Lățime	1661 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	90 mm
Ø roții	200 mm
Cablu	da
Lungime	1294 mm
Culoarea	Albastru brilliant RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Înălțime fără role	837 mm
Tip produs	Recipient basculant