

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255130 25
GTIN	4045197941732
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Piese de schimb	259981 3
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 3	259981 3
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	251112 25/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/15 mm	250610 25/15
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/16 mm	250018 25/16