

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255130 16
GTIN	4045197941718
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Lungimea totală L	100 mm
Piese de schimb	259981 1
Standard	DIN ISO 5610

## Fișă de date

Standard	Standard de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 1	259981 1
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm	250018 16/09
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/12 mm	251112 16/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/11 mm	250610 16/11