

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255131 16
GTIN	4045197941749
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	22 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Lungimea totală L	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Cod ISO Suport	PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Mărime coadă	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Piese de schimb	259981 1
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Standard de fabricație

Fișă de date

Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 1	259981 1
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/11 mm	250611 16/11
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/12 mm	251113 16/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm	250019 16/09