

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 255130 20 |
| GTIN | 4045197941725 |
| Clasa articolului | 29W |

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|---|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. |
| Lățimea funcțională L ₄ | 25 mm |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Mărime coadă | 20 mm |
| Cod ISO Suport | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12 |
| Lungime cap L ₁ | 25 mm |
| Piese de schimb | 259981 2 |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Standard | Standard de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |

Fișă de date

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 2 | 259981 2 |
| Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/11 mm | 250610 20/11 |
| Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm | 250018 20/12 |
| Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm | 251112 20/12 |