

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255131 20
GTIN	4045197941756
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Lungime cap L ₁	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Mărime coadă	20 mm
Piese de schimb	259981 2
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Standard de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 2	259981 2
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm	251113 20/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm	250019 20/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/11 mm	250611 20/11