

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță:
12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265131 12
GTIN	4045197941817
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Mărime coadă	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Lungimea totală L	80 mm
Cod ISO Suport	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Lungime cap L ₁	13 mm
Lungime cap L ₁	17 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Piese de schimb	269981 1
Standard	DIN ISO 5610

Fișă de date

Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 1	269981 1
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 12/07 mm	260309 12/07
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 12/09 mm	260707 12/09
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 12/09 mm	260007 12/09