

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265130 16
GTIN	4045197941787
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Lungimea totală L	100 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Cod ISO Suport	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Lungime cap L ₁	17 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Lungime cap L ₁	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Mărime coadă	16 mm
Piese de schimb	269981 2
Standard	DIN ISO 5610

Fișă de date

Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 2	269981 2
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/09 mm	260006 16/09
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 16/11 mm	260308 16/11